

GUIDE

GAMMALT TILL NYTT BYT UT DITT KYLSKÅP

ABSORPTIONS- OCH KOMPRESSORKYLSKÅP FRÅN DOMETIC



DOMETIC

OUTDOOR

INNEHÅLL

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU BYTER
UT DITT GAMLA KYLSKÅP

4-7

ABSORPTIONSKYLKÅP

8-9

KOMPRESSORKYLKÅP



DOMETIC ONLINE

Här hittar du hela produktsortimentet från Dometic med detaljerad information om alla produkter. Plus intressanta fakta om vårt företag samt länkar för nedladdning av alla våra kataloger.

dometic.com



BYT DET GAMLA MOT ETT NYTT

Vill du byta ditt gamla absorptionskylskåp mot en modern modell i Dometic 10, 8 eller 5-serien för att njuta av högre komfort, modern teknik och snygg design i köket?

Kylskåp med absorptions- eller kompressorteknik? Vår guide hjälper dig att ta reda på vilken typ av kylskåp som passar bäst för dina behov. Du kan även använda vår online-guide: dometic.com/rv



VENTILATIONSÖPPNING

Obs! Enhetsmåttan som finns i tabellerna på nästa sida hänvisar endast till storleken på kylskåpet. Storleken på ventilationsöppningen kan skilja sig från den på ditt befintliga kylskåp. Dometic-kylskåp behöver ett extra avstånd på 15–25 mm till fordonsväggen utöver skåpets djup.



HÖJDKOMPENSERING

Om ditt nya kylskåp från Dometic är lite högre än ditt gamla kylskåp är det enkelt att justera höjden genom att skruva på fötterna. Thetford-modellerna kräver ett avstånd på minst 12 mm till golvet om inga fötter finns på skåpet.

Utöver dessa allmänna instruktioner är det alltid viktigt att läsa installationsinstruktionerna för den önskade modellen innan du byter kylskåp.

ABSORPTIONSKYLSKÅP

↗DOMETIC MODELL RM 300 P/A / RM 301 / RM 4290L RM 4300 / RM 6291 / RM 7290L RM 7291L / RMS 850x	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modell</td><td>RMS 10.5T</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>523 x 821 x 548 (+15 upp till 25)</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Absorption</td></tr><tr><td>Volym</td><td>76 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027101</td></tr></table>	Modell	RMS 10.5T	B x H x D (mm)	523 x 821 x 548 (+15 upp till 25)	Teknik	Absorption	Volym	76 L	SKU	9600027101	↗DOMETIC MODELL RM 855x / RMS 855x	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modell</td><td>RMS 10.5XT</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>523 x 821 x 603 (+15 upp till 25)</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Absorption</td></tr><tr><td>Volym</td><td>90 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027116</td></tr></table>	Modell	RMS 10.5XT	B x H x D (mm)	523 x 821 x 603 (+15 upp till 25)	Teknik	Absorption	Volym	90 L	SKU	9600027116
Modell	RMS 10.5T																						
B x H x D (mm)	523 x 821 x 548 (+15 upp till 25)																						
Teknik	Absorption																						
Volym	76 L																						
SKU	9600027101																						
Modell	RMS 10.5XT																						
B x H x D (mm)	523 x 821 x 603 (+15 upp till 25)																						
Teknik	Absorption																						
Volym	90 L																						
SKU	9600027116																						
THETFORD MODELL N3090A / N3090E / N4090A N4100A / N4100E+ / N90 1P N90 2E / N3097A / N3097E N4097A / N4097E		THETFORD MODELL N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A																					

↗DOMETIC MODELL RM 400R / RM 400 P/C / RM 415 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6401 / RM 7401 L / RM 7405L RM 850x	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modell</td><td>RM 10.5T</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>523 x 821 x 548 (+15 upp till 25)</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Absorption</td></tr><tr><td>Volym</td><td>86 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027098</td></tr></table>	Modell	RM 10.5T	B x H x D (mm)	523 x 821 x 548 (+15 upp till 25)	Teknik	Absorption	Volym	86 l	SKU	9600027098	↗DOMETIC MODELL RML 8330 / RML 9330 / RML 9335 RML 9331 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435* *Replacement Kit needed (9600025974).	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modell</td><td>RML 10.4(T)</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>420 x 1293 x 578 (+15 upp till 25)</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Absorption</td></tr><tr><td>Volym</td><td>133 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027272</td></tr></table>	Modell	RML 10.4(T)	B x H x D (mm)	420 x 1293 x 578 (+15 upp till 25)	Teknik	Absorption	Volym	133 l	SKU	9600027272
Modell	RM 10.5T																						
B x H x D (mm)	523 x 821 x 548 (+15 upp till 25)																						
Teknik	Absorption																						
Volym	86 l																						
SKU	9600027098																						
Modell	RML 10.4(T)																						
B x H x D (mm)	420 x 1293 x 578 (+15 upp till 25)																						
Teknik	Absorption																						
Volym	133 l																						
SKU	9600027272																						
THETFORD MODELL N100 1P / N100 2E / N100 6E N100 6A / N3100A / N3104A N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A																							

↗DOMETIC MODELL RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modell</td><td>RMD 10.5(T)</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>523 x 1245 x 550 (+15 upp till 25)</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Absorption</td></tr><tr><td>Volym</td><td>153 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600014843</td></tr></table>	Modell	RMD 10.5(T)	B x H x D (mm)	523 x 1245 x 550 (+15 upp till 25)	Teknik	Absorption	Volym	153 l	SKU	9600014843	↗DOMETIC MODELL RM 7801 L RM 7805 L / RM 7851 L+ / RM 7855 L RMD 8551 / RMD 8555 / RML 8550 RML 8551 / RML 8555	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modell</td><td>RMD 10.5X(T)</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>523 x 1245 x 605 (+15 upp till 25)</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Absorption</td></tr><tr><td>Volym</td><td>177 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027265</td></tr></table>	Modell	RMD 10.5X(T)	B x H x D (mm)	523 x 1245 x 605 (+15 upp till 25)	Teknik	Absorption	Volym	177 l	SKU	9600027265
Modell	RMD 10.5(T)																						
B x H x D (mm)	523 x 1245 x 550 (+15 upp till 25)																						
Teknik	Absorption																						
Volym	153 l																						
SKU	9600014843																						
Modell	RMD 10.5X(T)																						
B x H x D (mm)	523 x 1245 x 605 (+15 upp till 25)																						
Teknik	Absorption																						
Volym	177 l																						
SKU	9600027265																						
THETFORD MODELL N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A	THETFORD MODELL N4175E+ / / N4170E+ / N4170A N4175A / N3170E / N3170A N3175A / N3175E / N175 6E N175 6A																						
↗DOMETIC MODELL RM 200 / RM 2210 / RM 4200 RM 4210 / RM 4211 LM	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modell</td><td>RM 5310</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>486 x 618 x 474</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Absorption</td></tr><tr><td>Volym</td><td>60 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9105703857</td></tr></table>	Modell	RM 5310	B x H x D (mm)	486 x 618 x 474	Teknik	Absorption	Volym	60 l	SKU	9105703857	↗DOMETIC MODELL RM 270 / RM 2251 / RM 4230L	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modell</td><td>RM 5330</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>486 x 821 x 474</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Absorption</td></tr><tr><td>Volym</td><td>70 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9105703862</td></tr></table>	Modell	RM 5330	B x H x D (mm)	486 x 821 x 474	Teknik	Absorption	Volym	70 l	SKU	9105703862
Modell	RM 5310																						
B x H x D (mm)	486 x 618 x 474																						
Teknik	Absorption																						
Volym	60 l																						
SKU	9105703857																						
Modell	RM 5330																						
B x H x D (mm)	486 x 821 x 474																						
Teknik	Absorption																						
Volym	70 l																						
SKU	9105703862																						

ABSORPTIONSKYLSKÅP

↗DOMETIC MODELL RM 275 / RM 4281 LM / RM 4261	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modell</td><td>RM 5380</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>486 x 821 x 474</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Absorption</td></tr><tr><td>Volym</td><td>80 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9105703865</td></tr></table>	Modell	RM 5380	B x H x D (mm)	486 x 821 x 474	Teknik	Absorption	Volym	80 l	SKU	9105703865
Modell	RM 5380										
B x H x D (mm)	486 x 821 x 474										
Teknik	Absorption										
Volym	80 l										
SKU	9105703865										
↗DOMETIC MODELL RM 2254 / RM 4360 L / RM 7360 L	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modell</td><td>RM 8400</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>486 x 821 x 569</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Absorption</td></tr><tr><td>Volym</td><td>90 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9500001550 Höger dörr 9500001551 Vänster dörr</td></tr></table>	Modell	RM 8400	B x H x D (mm)	486 x 821 x 569	Teknik	Absorption	Volym	90 l	SKU	9500001550 Höger dörr 9500001551 Vänster dörr
Modell	RM 8400										
B x H x D (mm)	486 x 821 x 569										
Teknik	Absorption										
Volym	90 l										
SKU	9500001550 Höger dörr 9500001551 Vänster dörr										
↗DOMETIC MODELL RM 2253 / RM 4361 LM / RM 4365 LM RM 6361 L / RM 7361 L / RM 7365 L	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modell</td><td>RM 8401</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>486 x 821 x 569</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Absorption</td></tr><tr><td>Volym</td><td>90 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9500001554 Höger dörr 9500001555 Vänster dörr</td></tr></table>	Modell	RM 8401	B x H x D (mm)	486 x 821 x 569	Teknik	Absorption	Volym	90 l	SKU	9500001554 Höger dörr 9500001555 Vänster dörr
Modell	RM 8401										
B x H x D (mm)	486 x 821 x 569										
Teknik	Absorption										
Volym	90 l										
SKU	9500001554 Höger dörr 9500001555 Vänster dörr										
↗DOMETIC MODELL RM 4270 / RM 6270 / RM 7270 L	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modell</td><td>RMS 8400</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>486 x 821 x 569</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Absorption</td></tr><tr><td>Volym</td><td>80 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9500001579 Höger dörr 9500001580 Vänster dörr</td></tr></table>	Modell	RMS 8400	B x H x D (mm)	486 x 821 x 569	Teknik	Absorption	Volym	80 l	SKU	9500001579 Höger dörr 9500001580 Vänster dörr
Modell	RMS 8400										
B x H x D (mm)	486 x 821 x 569										
Teknik	Absorption										
Volym	80 l										
SKU	9500001579 Höger dörr 9500001580 Vänster dörr										

DOMETIC	
MODELL	
RM 6271 / RM 7271 L	
THETFORD	
MODELL	
N80 1P / N80 2E / N3080 / N4080E+	

DOMETIC	
	
Modell	RMS 8401
B x H x D (mm)	486 x 821 x 569 (+15 upp till 25)
Teknik	Absorption
Volym	80 l
SKU	9105705370 Höger dörr 9105705371 Vänster dörr





FÖRDELAR MED ABSORPTIONSKYLSKÅP

LJUDLÖS KYLNING MED TRE ENERGIKÄLLOR

Absorptionskylskåp är tystgående och perfekta för kombinerade sov- och köksutrymmen. Dessutom kan du driva dem med elnät, batteri och gasol för flexibel, pålitlig och underhållsfri drift.

OM ETT ABSORPTIONSKYLSKÅP BYTS MOT ETT KOMPRESSORKYLSKÅP MÅSTE DET YTTRE VENTILATIONSGALLRET STÄNGAS.



KOMPRESSORKYLSKÅP

↗ DOMETIC MODELL RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	↗ DOMETIC  ModellRCD 10.5(T) B x H x D (mm)523 x 1282 x 535* (+15 upp till 25) TeknikKompressorkylning Volym147 l SKU9600027684	↗ DOMETIC MODELL RM 7801 L / RM 7805 L / RM 7851 L+ RM 7855 L / RMD 8551 / RMD 8555 RML 8550 / RML 8551 / RML 8555	↗ DOMETIC  ModellRCD 10.5X(T) B x H x D (mm)523 x 1282 x 605* (+15 upp till 25) TeknikKompressorkylning Volym177 l SKU9600028301
THETFORD MODELL N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A / T2160		THETFORD MODELL N4145E / N4145A / N4150E+ N4175E+ / N4150A / N4170E+ N4170A / N4175A / T2175	
↗ DOMETIC MODELL RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	↗ DOMETIC  ModellRCL 10.4ET B x H x D (mm)420 x 1293 x 595 (+15 upp till 25) TeknikKompressorkylning Volym151 l SKU9600049607	↗ DOMETIC MODELL RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	↗ DOMETIC  ModellRCL 10.4T B x H x D (mm)420 x 1293 x 595 (+15 upp till 25) TeknikKompressorkylning Volym128 l SKU9600027685

*Replacement Kit needed (9600025974).

*Replacement Kit needed (9600025974).

*På grund av det interna ventilationssystemet är RDC-modellen 37 mm högre än listade tidigare modeller.
Vid behov kan ventilationen tas bort och ersättas med en ventilationsöppning i möbeln.

↗ DOMETIC	↗ DOMETIC	↗ DOMETIC	↗ DOMETIC																				
MODELL		MODELL																					
-		-																					
THETFORD		THETFORD																					
MODELL		MODELL																					
-		T1090 Golvnivå / T1090 Ögonnivå T2090 Golvnivå / T2090 Ögonnivå																					
	<table><tr><td>Modell</td><td>RC 10.4T 70</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>420 x 821 x 450 (+15 upp till 25)</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Kompressorkylning</td></tr><tr><td>Volym</td><td>70 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028399</td></tr></table>	Modell	RC 10.4T 70	B x H x D (mm)	420 x 821 x 450 (+15 upp till 25)	Teknik	Kompressorkylning	Volym	70 l	SKU	9600028399		<table><tr><td>Modell</td><td>RC 10.4T 90</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>420 x 975 x 485 (+15 upp till 25)</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Kompressorkylning</td></tr><tr><td>Volym</td><td>90 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028400</td></tr></table>	Modell	RC 10.4T 90	B x H x D (mm)	420 x 975 x 485 (+15 upp till 25)	Teknik	Kompressorkylning	Volym	90 l	SKU	9600028400
Modell	RC 10.4T 70																						
B x H x D (mm)	420 x 821 x 450 (+15 upp till 25)																						
Teknik	Kompressorkylning																						
Volym	70 l																						
SKU	9600028399																						
Modell	RC 10.4T 90																						
B x H x D (mm)	420 x 975 x 485 (+15 upp till 25)																						
Teknik	Kompressorkylning																						
Volym	90 l																						
SKU	9600028400																						

↗ DOMETIC	↗ DOMETIC	↗ DOMETIC	↗ DOMETIC																				
MODELL		MODELL																					
RM 300 P/A / RM 301 / RM 400 P/C RM 400R / RM 415 / RM 4290L / RM 4300 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6291 / RM 6401 / RM 7290L RM 7291L / RM 7401 L / RM 7405L RMS 850x / RM 850x		RM 855x / RMS 855x																					
THETFORD		THETFORD																					
MODELL		MODELL																					
N3090A / N3090E / N4090A / N4100A- N4100E+ / N90 1P / N90 2E / N3097A N3097E / N4097A / N4097E / N100 1P N100 2E / N100 6E / N100 6A / N3100A- N3104A / N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A		N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A																					
	<table><tr><td>Modell</td><td>RCS 10.5T</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>532 x 821 x 555 (+15 upp till 25)</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Kompressorkylning</td></tr><tr><td>Volym</td><td>83 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028196</td></tr></table>	Modell	RCS 10.5T	B x H x D (mm)	532 x 821 x 555 (+15 upp till 25)	Teknik	Kompressorkylning	Volym	83 l	SKU	9600028196		<table><tr><td>Modell</td><td>RCS 10.5XT</td></tr><tr><td>B x H x D (mm)</td><td>523 x 821 x 610 (+15 upp till 25)</td></tr><tr><td>Teknik</td><td>Kompressorkylning</td></tr><tr><td>Volym</td><td>98 l</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028199</td></tr></table>	Modell	RCS 10.5XT	B x H x D (mm)	523 x 821 x 610 (+15 upp till 25)	Teknik	Kompressorkylning	Volym	98 l	SKU	9600028199
Modell	RCS 10.5T																						
B x H x D (mm)	532 x 821 x 555 (+15 upp till 25)																						
Teknik	Kompressorkylning																						
Volym	83 l																						
SKU	9600028196																						
Modell	RCS 10.5XT																						
B x H x D (mm)	523 x 821 x 610 (+15 upp till 25)																						
Teknik	Kompressorkylning																						
Volym	98 l																						
SKU	9600028199																						



Dometic är ett globalt företag som arbetar för att underlätta en mobil livsstil. Vi tillhandahåller unika lösningar för att tillfredsställa människors grundläggande behov när de är på resande fot. Här ingår till exempel lösningar för matlagning, personlig hygien och behaglig innetemperatur. Vi erbjuder smarta och pålitliga produkter i enastående design.





HELA SORTIMENTET

Se produkterna:

dometic.com

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7

SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100

Fax +46 31 7341101

Mail info@dometic.se

