

GUIDA

FACILE SOSTITUZIONE DEL VECCHIO FRIGORIFERO

FRIGORIFERI DOMETIC AD ASSORBIMENTO E A COMPRESSORE

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

INDICE

CRITERI DA CONSIDERARE PER LA SOSTITUZIONE DEL "VECCHIO" FRIGORIFERO

4-7

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO

8-9

FRIGORIFERI A COMPRESSORE



DOMETIC SUL WEB

Qui potete trovare la gamma completa dei prodotti Dometic, con informazioni dettagliate su tutti gli articoli. Inoltre, interessanti informazioni sulla nostra azienda e link per scaricare i cataloghi.

dometic.com



FACILE SOSTITUZIONE DEL VECCHIO FRIGORIFERO

Vorreste sostituire il vecchio frigorifero ad assorbimento con un nuovo Dometic Serie 10, 8 o 5 per avere maggiore comodità, alta tecnologia ed estetica accattivante?

La nostra guida vi aiuta a trovare il frigorifero ad assorbimento o a compressore più adatto alle vostre esigenze. Per la guida online, dometic.com/rv



VENTILAZIONE DELLA "ZONA MORTA"

Si ricorda che le misure indicate in tabella si riferiscono alle dimensioni del frigorifero. Le dimensioni e la posizione dei punti di ventilazione potrebbero differire da quelle del vostro attuale frigorifero. I frigoriferi Dometic vanno posizionati ad una distanza di 15-25 mm dalla parete del veicolo, da aggiungere alla profondità del prodotto.



COMPENSAZIONE DELL'ALTEZZA

Se il vostro nuovo frigorifero Dometic è un po' più basso rispetto al modello precedente, potete compensare la differenza di altezza con i piedini. I modelli Thetford richiedono una distanza minima di 12 mm dal pavimento, in assenza di piedini.

Oltre a queste informazioni generali, consigliamo di leggere le istruzioni di montaggio del nuovo frigorifero prima di procedere con la sostituzione.

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO

↗DOMETIC MODELLO RM 300 P/A / RM 301 / RM 4290L RM 4300 / RM 6291 / RM 7290L RM 7291L / RMS 850x	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modello</td><td>RMS 10.5T</td></tr><tr><td>L x A x P (mm)</td><td>523 x 821 x 548 (+15-25 mm)</td></tr><tr><td>Tecnologia</td><td>Assorbimento</td></tr><tr><td>Volume</td><td>76 l</td></tr><tr><td>CODICE</td><td>9600027101</td></tr></table>	Modello	RMS 10.5T	L x A x P (mm)	523 x 821 x 548 (+15-25 mm)	Tecnologia	Assorbimento	Volume	76 l	CODICE	9600027101	↗DOMETIC MODELLO RM 855x / RMS 855x	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modello</td><td>RMS 10.5XT</td></tr><tr><td>L x A x P (mm)</td><td>523 x 821 x 603 (+15-25 mm)</td></tr><tr><td>Tecnologia</td><td>Assorbimento</td></tr><tr><td>Volume</td><td>90 l</td></tr><tr><td>CODICE</td><td>9600027116</td></tr></table>	Modello	RMS 10.5XT	L x A x P (mm)	523 x 821 x 603 (+15-25 mm)	Tecnologia	Assorbimento	Volume	90 l	CODICE	9600027116
Modello	RMS 10.5T																						
L x A x P (mm)	523 x 821 x 548 (+15-25 mm)																						
Tecnologia	Assorbimento																						
Volume	76 l																						
CODICE	9600027101																						
Modello	RMS 10.5XT																						
L x A x P (mm)	523 x 821 x 603 (+15-25 mm)																						
Tecnologia	Assorbimento																						
Volume	90 l																						
CODICE	9600027116																						
THETFORD MODELLO N3090A / N3090E / N4090A N4100A / N4100E+ / N90 1P N90 2E / N3097A / N3097E N4097A / N4097E		THETFORD MODELLO N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A																					
↗DOMETIC MODELLO RM 400R / RM 400 P/C / RM 415 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6401 / RM 7401 L / RM 7405L RM 850x	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modello</td><td>RM 10.5T</td></tr><tr><td>L x A x P (mm)</td><td>523 x 821 x 548 (+15-25 mm)</td></tr><tr><td>Tecnologia</td><td>Assorbimento</td></tr><tr><td>Volume</td><td>86 l</td></tr><tr><td>CODICE</td><td>9600027098</td></tr></table>	Modello	RM 10.5T	L x A x P (mm)	523 x 821 x 548 (+15-25 mm)	Tecnologia	Assorbimento	Volume	86 l	CODICE	9600027098	↗DOMETIC MODELLO RML 8330 / RML 9330 / RML 9335 RML 9331 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modello</td><td>RML 10.4(T)</td></tr><tr><td>L x A x P (mm)</td><td>420 x 1293 x 578 (+15-25 mm)</td></tr><tr><td>Tecnologia</td><td>Assorbimento</td></tr><tr><td>Volume</td><td>133 l</td></tr><tr><td>CODICE</td><td>9600027272</td></tr></table>	Modello	RML 10.4(T)	L x A x P (mm)	420 x 1293 x 578 (+15-25 mm)	Tecnologia	Assorbimento	Volume	133 l	CODICE	9600027272
Modello	RM 10.5T																						
L x A x P (mm)	523 x 821 x 548 (+15-25 mm)																						
Tecnologia	Assorbimento																						
Volume	86 l																						
CODICE	9600027098																						
Modello	RML 10.4(T)																						
L x A x P (mm)	420 x 1293 x 578 (+15-25 mm)																						
Tecnologia	Assorbimento																						
Volume	133 l																						
CODICE	9600027272																						
THETFORD MODELLO N100 1P / N100 2E / N100 6E N100 6A / N3100A / N3104A N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A		*Kit di sostituzione necessario (9600025974)																					

↗DOMETIC MODELLO RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	↗DOMETIC 	↗DOMETIC MODELLO RM 7801 L RM 7805 L / RM 7851 L+ / RM 7855 L RMD 8551 / RMD 8555 / RML 8550 RML 8551 / RML 8555	↗DOMETIC 																				
THETFORD MODELLO N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A	<table><tr><td>Modello</td><td>RMD 10.5(T)</td></tr><tr><td>L x A x P (mm)</td><td>523 x 1245 x 550 (+15-25 mm)</td></tr><tr><td>Tecnologia</td><td>Assorbimento</td></tr><tr><td>Volume</td><td>153 l</td></tr><tr><td>CODICE</td><td>9600014843</td></tr></table>	Modello	RMD 10.5(T)	L x A x P (mm)	523 x 1245 x 550 (+15-25 mm)	Tecnologia	Assorbimento	Volume	153 l	CODICE	9600014843	THETFORD MODELLO N4175E+ / / N4170E+ / N4170A N4175A / N3170E / N3170A N3175A / N3175E / N175 6E N175 6A	<table><tr><td>Modello</td><td>RMD 10.5X(T)</td></tr><tr><td>L x A x P (mm)</td><td>523 x 1245 x 605 (+15-25 mm)</td></tr><tr><td>Tecnologia</td><td>Assorbimento</td></tr><tr><td>Volume</td><td>177 l</td></tr><tr><td>CODICE</td><td>9600027265</td></tr></table>	Modello	RMD 10.5X(T)	L x A x P (mm)	523 x 1245 x 605 (+15-25 mm)	Tecnologia	Assorbimento	Volume	177 l	CODICE	9600027265
Modello	RMD 10.5(T)																						
L x A x P (mm)	523 x 1245 x 550 (+15-25 mm)																						
Tecnologia	Assorbimento																						
Volume	153 l																						
CODICE	9600014843																						
Modello	RMD 10.5X(T)																						
L x A x P (mm)	523 x 1245 x 605 (+15-25 mm)																						
Tecnologia	Assorbimento																						
Volume	177 l																						
CODICE	9600027265																						
↗DOMETIC MODELLO RM 200 / RM 2210 / RM 4200 RM 4210 / RM 4211 LM	↗DOMETIC 	↗DOMETIC MODELLO RM 270 / RM 2251 / RM 4230L	↗DOMETIC 																				
	<table><tr><td>Modello</td><td>RM 5310</td></tr><tr><td>L x A x P (mm)</td><td>486 x 618 x 474</td></tr><tr><td>Tecnologia</td><td>Assorbimento</td></tr><tr><td>Volume</td><td>60 l</td></tr><tr><td>CODICE</td><td>9105703857</td></tr></table>	Modello	RM 5310	L x A x P (mm)	486 x 618 x 474	Tecnologia	Assorbimento	Volume	60 l	CODICE	9105703857		<table><tr><td>Modello</td><td>RM 5330</td></tr><tr><td>L x A x P (mm)</td><td>486 x 821 x 474</td></tr><tr><td>Tecnologia</td><td>Assorbimento</td></tr><tr><td>Volume</td><td>70 l</td></tr><tr><td>CODICE</td><td>9105703862</td></tr></table>	Modello	RM 5330	L x A x P (mm)	486 x 821 x 474	Tecnologia	Assorbimento	Volume	70 l	CODICE	9105703862
Modello	RM 5310																						
L x A x P (mm)	486 x 618 x 474																						
Tecnologia	Assorbimento																						
Volume	60 l																						
CODICE	9105703857																						
Modello	RM 5330																						
L x A x P (mm)	486 x 821 x 474																						
Tecnologia	Assorbimento																						
Volume	70 l																						
CODICE	9105703862																						

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO

↗ DOMETIC	
MODELLO	
RM 275 / RM 4281 LM / RM 4261	
	
Modello	RM 5380
L x A x P (mm)	486 x 821 x 474
Tecnologia	Assorbimento
Volume	80 l
CODICE	9105703865

↗ DOMETIC	
MODELLO	
RM 2254 / RM 4360 L / RM 7360 L	
	
Modello	RM 8400
L x A x P (mm)	486 x 821 x 569
Tecnologia	Assorbimento
Volume	90 l
CODICE	9500001550 apertura a destra 9500001551 apertura a sinistra

↗ DOMETIC	
MODELLO	
RM 2253 / RM 4361 LM / RM 4365 LM RM 6361 L / RM 7361 L / RM 7365 L	
	
Modello	RM 8401
L x A x P (mm)	486 x 821 x 569
Tecnologia	Assorbimento
Volume	90 l
CODICE	9500001554 apertura a destra 9500001555 apertura a sinistra

↗ DOMETIC	
MODELLO	
RM 4270 / RM 6270 / RM 7270 L	
	
Modello	RMS 8400
L x A x P (mm)	486 x 821 x 569
Tecnologia	Assorbimento
Volume	80 l
CODICE	9500001579 apertura a destra 9500001580 apertura a sinistra

DOMETIC	
MODELLO	
RM 6271 / RM 7271 L	
THETFORD	
MODELLO	
N80 1P / N80 2E / N3080 / N4080E+	

DOMETIC	
	
Modello	RMS 8401
L x A x P (mm)	486 x 821 x 569 (+15-25 mm)
Tecnologia	Assorbimento
Volume	80 l
CODICE	9105705370 apertura a destra 9105705371 apertura a sinistra





**VANTAGGI DELLA
TECNOLOGIA AD
ASSORBIMENTO**

**REFRIGERAZIONE SILENZIOSA
CON ALIMENTAZIONE
TRIVALENTE**

I frigoriferi ad assorbimento vantano un funzionamento silenzioso che li rende perfetti in ogni ambiente. In più, possono essere alimentati tramite rete elettrica, a batteria e persino a GPL, per un funzionamento flessibile, affidabile e privo di manutenzione.

SE UN FRIGORIFERO AD ASSORBIMENTO VIENE SOSTITUITO CON UN MODELLO A COMPRESSORE,
LE GRIGLIE DI AREAZIONE ESTERNE DEVONO ESSERE CHIUSE.



FRIGORIFERI A COMPRESSORE

↗DOMETIC MODELLO RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	↗DOMETIC 	↗DOMETIC MODELLO RM 7801 L / RM 7805 L / RM 7851 L+ RM 7855 L / RMD 8551 / RMD 8555 RML 8550 / RML 8551 / RML 8555	↗DOMETIC 																				
THETFORD MODELLO N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A / T2160	<table><tr><td>Modello</td><td>RCD 10.5(T)</td></tr><tr><td>L x A x P (mm)</td><td>523 x 1282 x 535* (+15-25 mm)</td></tr><tr><td>Tecnologia</td><td>Compressore</td></tr><tr><td>Volume</td><td>147 l</td></tr><tr><td>CODICE</td><td>9600027684</td></tr></table>	Modello	RCD 10.5(T)	L x A x P (mm)	523 x 1282 x 535* (+15-25 mm)	Tecnologia	Compressore	Volume	147 l	CODICE	9600027684	THETFORD MODELLO N4145E / N4145A / N4150E+ N4175E+ / N4150A / N4170E+ N4170A / N4175A / T2175	<table><tr><td>Modello</td><td>RCD 10.5X(T)</td></tr><tr><td>L x A x P (mm)</td><td>523 x 1282 x 605* (+15-25 mm)</td></tr><tr><td>Tecnologia</td><td>Compressore</td></tr><tr><td>Volume</td><td>177 l</td></tr><tr><td>CODICE</td><td>9600028301</td></tr></table>	Modello	RCD 10.5X(T)	L x A x P (mm)	523 x 1282 x 605* (+15-25 mm)	Tecnologia	Compressore	Volume	177 l	CODICE	9600028301
Modello	RCD 10.5(T)																						
L x A x P (mm)	523 x 1282 x 535* (+15-25 mm)																						
Tecnologia	Compressore																						
Volume	147 l																						
CODICE	9600027684																						
Modello	RCD 10.5X(T)																						
L x A x P (mm)	523 x 1282 x 605* (+15-25 mm)																						
Tecnologia	Compressore																						
Volume	177 l																						
CODICE	9600028301																						
↗DOMETIC MODELLO RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	↗DOMETIC 	↗DOMETIC MODELLO RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	↗DOMETIC 																				
*Kit di sostituzione necessario (9600025974)	<table><tr><td>Modello</td><td>RCL 10.4ET</td></tr><tr><td>L x A x P (mm)</td><td>420 x 1293 x 595 (+15-25 mm)</td></tr><tr><td>Tecnologia</td><td>Compressore</td></tr><tr><td>Volume</td><td>151 l</td></tr><tr><td>CODICE</td><td>9600049607</td></tr></table>	Modello	RCL 10.4ET	L x A x P (mm)	420 x 1293 x 595 (+15-25 mm)	Tecnologia	Compressore	Volume	151 l	CODICE	9600049607	*Kit di sostituzione necessario (9600025974)	<table><tr><td>Modello</td><td>RCL 10.4T</td></tr><tr><td>L x A x P (mm)</td><td>420 x 1293 x 595 (+15-25 mm)</td></tr><tr><td>Tecnologia</td><td>Compressore</td></tr><tr><td>Volume</td><td>128 l</td></tr><tr><td>CODICE</td><td>9600027685</td></tr></table>	Modello	RCL 10.4T	L x A x P (mm)	420 x 1293 x 595 (+15-25 mm)	Tecnologia	Compressore	Volume	128 l	CODICE	9600027685
Modello	RCL 10.4ET																						
L x A x P (mm)	420 x 1293 x 595 (+15-25 mm)																						
Tecnologia	Compressore																						
Volume	151 l																						
CODICE	9600049607																						
Modello	RCL 10.4T																						
L x A x P (mm)	420 x 1293 x 595 (+15-25 mm)																						
Tecnologia	Compressore																						
Volume	128 l																						
CODICE	9600027685																						

↗ DOMETIC MODELLO - THETFORD MODELLO -	↗ DOMETIC  Modello RC 10.4T 70 L x A x P (mm) 420 x 821 x 450 (+15-25 mm) Tecnologia Compressore Volume 70 l CODICE 9600028399	↗ DOMETIC MODELLO - THETFORD MODELLO T1090 a pavimento T1090 ad altezza occhi T2090 a pavimento T2090 ad altezza occhi	↗ DOMETIC  Modello RC 10.4T 90 L x A x P (mm) 420 x 975 x 485 (+15-25 mm) Tecnologia Compressore Volume 90 l CODICE 9600028400
↗ DOMETIC MODELLO RM 300 P/A / RM 301 / RM 400 P/C RM 400R / RM 415 / RM 4290L / RM 4300 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6291 / RM 6401 / RM 7290L RM 7291L / RM 7401 L / RM 7405L RMS 850x / RM 850x THETFORD MODELLO N3090A / N3090E / N4090A / N4100A- N4100E+ / N90 1P / N90 2E / N3097A N3097E / N4097A / N4097E / N100 1P N100 2E / N100 6E / N100 6A / N3100A- N3104A / N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A	↗ DOMETIC  Modello RCS 10.5T L x A x P (mm) 532 x 821 x 555 (+15-25 mm) Tecnologia Compressore Volume 83 l CODICE 9600028196	↗ DOMETIC MODELLO RM 855x / RMS 855x THETFORD MODELLO N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A	↗ DOMETIC  Modello RCS 10.5XT L x A x P (mm) 523 x 821 x 610 (+15-25 mm) Tecnologia Compressore Volume 98 l CODICE 9600028199



Dometic è un'azienda internazionale che facilita la vita in mobilità. Forniamo ottime soluzioni per soddisfare i bisogni essenziali delle persone in viaggio come cucinare, curare l'igiene personale e mantenere una temperatura piacevole. Offriamo prodotti intelligenti, affidabili e di design.





GAMMA COMPLETA

Scoprite i nostri prodotti:

dometic.com

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3

I-47122 Forlì (FC)

Tel +39 0543 754901

Fax +39 0543 754983

Mail vendite@dometic.it

